



Adapter racsnis csillagkulcshoz, Típus: 3



Rendelési adatok

Rendelés száma	614850 3
GTIN	4045197235824
Árucikk kategória	62A

Leírás

Kivitel:

6-szög szár rugós golyóval ill. nyomódarabbal a csillagkulcsba való rögzítéshez. Külső négyszög DIN 3120 szerint kioldóval, dugókulcs fejek felfogásához.

Előny:

Az adapterrel egy 10, 13 ill. 19 mm méretű racsnis csillagkulcsból racsni lesz.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható :

614800 – 614820, 614845 és 614870 – 614875 sz. racsnis csillagkulcs a 19-es méretekben.

Befogó SW: 19 mm

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

Műszaki leírás

Befogó SW	19 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	krómozott
Termék fajtája	Négyszög adapter

Tartozék

Villáskulcs / racsnis csillagkulcs készlet, tokban Kulcsok száma 10	614810 10
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs rövid kivitel Kulcsnyílás 19 mm	614816 19
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs készlet, tokban Kulcsok száma 4	614810 4
Kettős racsnis csillagkulcs, 15°-ban hajlított Kulcsnyílások 17X19 mm	614845 17X19
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs készlet, tokban Kulcsok száma 5	614810 5
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 19 mm	614800 19
JOKER 6001 Switch villáskulcs / racsnis csillagkulcs, átkapcsolható, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 19 mm	614875 19
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs csuklós fejjel Kulcsnyílás 19 mm	614812 19
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs irányváltós, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 19 mm	614820 19
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs készlet, tokban csuklós fejjel Kulcsok száma 10	614814 10
JOKER 6000 villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 19 mm	614870 19
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs készlet, tokban rövid kivitel Kulcsok száma 10	614818 10