

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs irányváltós, 15°-ban hajlított, Kulcsnyílás: 22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614820 22
GTIN	4045197553256
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Műszaki leírás

Pofaszélesség b	45,7 mm
Kulcs hossza L	286 mm
Gyűrűmagasság h ₂	13 mm
Gyűrű Ø D	42 mm
Kulcsnyílás	22 mm
Pofamagasság h ₁	9,6 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	15 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs