

**Garant****Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, col, Kulcsnyílás: 9/16coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614825 9/16
GTIN	4045197331250
Árucikk kategória	61B

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

**Műszaki leírás**

Gyűrűmagasság $h_2$	9,4 mm
Kulcsnyílás	9/16 coll
Kulcs hossza L	193 mm
Pofaszélesség b	30,9 mm
Pofamagasság $h_1$	6,6 mm
Gyűrű $\varnothing D$	27,3 mm
Kulcsnyílás méret	Colos
Csillag helyzete	0 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott

Termék fajtája

Csavarkulcs