

**Garant****Kettős racsnis csillagkulcs, 15°-ban hajlított, Kulcsnyílások: 8X9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614845 8X9
GTIN	4045197415875
Árucikk kategória	61B

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt, mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil gyűrűs racsnival. Átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

**Műszaki leírás**

Kulcsnyílás <sub>1</sub>	8 mm
Teljes hossz L	128 mm
Maximális gyűrűmagasság h <sub>2</sub>	7,4 mm
Maximális gyűrűmagasság h <sub>1</sub>	7,4 mm
Kulcsnyílás <sub>2</sub>	9 mm
Maximális gyűrű Ø D2	21,5 mm
Maximális gyűrű Ø D1	18,2 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Fogak száma	5
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs