

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs irányváltós, 15°-ban hajlított, Kulcsnyílás: 24mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614820 24
GTIN	4045197553263
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Műszaki leírás

Pofamagasság h_1	10,2 mm
Pofaszélesség b	50,8 mm
Kulcs hossza L	325 mm
Gyűrű $\varnothing D$	47,1 mm
Kulcsnyílás	24 mm
Gyűrűmagasság h_2	14,5 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csillag helyzete	15 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs