

**Csillag-villás kulcs, hosszú kivitel, Kulcsnyílás: 7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614900 7
GTIN	4045197442017
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Maximális pofamagasság h1	5 mm
Kulcs hossza L	138 mm
Kulcsnyílás	7 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Maximális gyűrűmagasság h _{2 max}	7 mm
Csillag helyzete	15 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

