

Garant**Kettős racsnis csillagkulcs, 15°-ban hajlított, Kulcsnyílások: 10X11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614845 10X11
GTIN	4045197415882
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt, mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil gyűrűs racsnival. Átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Műszaki leírás

Maximális gyűrű Ø D2	23,1 mm
Maximális gyűrű Ø D1	21,5 mm
Kulcsnyílás ₁	10 mm
Maximális gyűrűmagasság h ₂	8,2 mm
Kulcsnyílás ₂	11 mm
Maximális gyűrűmagasság h ₁	7,6 mm
Teljes hossz L	150 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Fogak száma	5
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Adapter racsnis csillagkulcshoz Típus 1	614850 1
---	----------