

**PUK®****„PUK” fűrész univerzális lappal (310) Állítható markolat****Rendelési adatok**

Rendelés száma	581200
GTIN	4010124300302
Árucikk kategória	58Z

**Leírás****Kivitel:**

Kicsi és kézre álló, jó vágási teljesítmény.

**Állítható, natúr lakkozott fa markolattal.** A keret minden pontján rögzíthető. A keret masszív, nikkelezett zártszelvényből.

A nagyméretű kengyeles fűrész az u alakú keret közé feszített fűrészlappal rendelkezik. Kézi keretes fűrészeknél a vágásmélységet a keretig terjedő távolság korlátozza. Az ilyen befogási forma következtében különösen vékony fűrészlapok használhatóak, melyek kétoldali, vagy nem húzó vágási mozdulatnál más alakú fűrészekben megtörnének. A vékony kézi fűrészlapoknak köszönhetően a forgácsolási munka a csekély forgácsolandó vágási szélesség miatt csökken. Ezáltal az ilyen típusú fűrész jelenti a klasszikus standardot a kézi fűrészeknél a fémmegmunkálás területén.

**Tartalom:**

**Univerzális fűrészlap** fémhez, aluhoz, fához és műanyaghoz. Lap hossza 150 mm.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	310 mm
Lap hossza	150 mm
Állítható markolat pozíció	igen
Felszerelt fűrészlap	Univerzális fűrészlappal
Termék fajtája	Kengyeles fűrész

---

**Tartozék**

Fűrészlap készlet, 12 darabos „PUK” fa (313)14 fog / coll	581260
Fűrészlap készlet, 12 darabos „PUK” fűrészhez, fém (312)32 fog / coll	581250
Fűrészlap készlet, 12 darabos „PUK” univerzális (310)25 fog / coll	581270

---