

PUK®**Univerzális fűrész „PUK” univerzális lappal (310) Fix markolat****Rendelési adatok**

Rendelés száma	581220
GTIN	4010124305307
Árucikk kategória	58Z

Leírás**Kivitel:**

Kisméretű és kézre álló, jó vágási teljesítmény.

Fix, pirosra fényezett fa markolattal. A keret bronzozott köracélból.

A nagyméretű kengyeles fűrész az u alakú keret közé feszített fűrészlappal rendelkezik. Kézi keretes fűrészeknél a vágásmélységet a keretig terjedő távolság korlátozza. Az ilyen befogási forma következtében különösen vékony fűrészlapok használhatóak, melyek kétoldali, vagy nem húzó vágási mozdulatnál más alakú fűrészekben megtörnének. A vékony kézi fűrészlapoknak köszönhetően a forgácsolási munka a csekély forgácsolandó vágási szélesség miatt csökken. Ezáltal az ilyen típusú fűrész jelenti a klasszikus standardot a kézi fűrészeknél a fémmegmunkálás területén.

Tartalom:

Univerzális fűrészlap fémhez, aluhoz, fához és műanyaghoz. Lap hossza 150 mm.

Lap hossza: 150 mm

Teljes hossz: 290 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz	290 mm
Lap hossza	150 mm
Állítható markolat pozíció	nem
Felszerelt fűrészlap	Univerzális fűrészlappal
Termék fajtája	Kengyeles fűrész

Tartozék

Fűrészlap készlet, 12 darabos „PUK” univerzális (310)25 fog / coll	581270
Fűrészlap készlet, 12 darabos „PUK” fém (312)32 fog / coll	581250
Fűrészlap készlet, 12 darabos „PUK” fa (313)14 fog / coll	581260