



Kettős csillagkulcs készlet, hajlított, Kulcsok száma: 10ZOLL



Rendelési adatok

Rendelés száma	615500 10ZOLL
GTIN	4018754081165
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. Csillagkulcs-oldal **AS-Drive** profillal.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-ötvözet acél; krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

Tartalom:

1-1 db 615600 / 615000 / 615900 / 615950 sz. kettős csillagkulcs: 1/4x5/16; 3/8x7/16; 1/2x 9/16; 9/16x5/8; 19/32x11/16; 5/8x3/4; 11/16x13/16; 3/4x7/8; 25/32x13/16; 7/8x15/16 col

Műszaki leírás

Kulcsok száma	10
Kulcsnyílás méret	Colos
Csillag helyzete	75 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Krómozott (lepattogzásmentes)

Termék fajtája

Csavarkulcs