

**Garant****Kézi fémfűrészlap, egyoldalas Bimetall progresszív****Rendelési adatok**

Rendelés száma	582500
GTIN	4045197699183
Árucikk kategória	51S

**Leírás****Kivitel:**

**Nagyteljesítményű fűrészlap** maximális vágási teljesítménnyel és élettartammal. **Bimetallból** = Edzett HSS fogak, gerinc nagyon rugalmas rugóacélból. **Törhetetlen – biztonságos munkavégzés!**

**Bimetallból progresszív fogazással 32 – 24 – 18 fog.** Könnyű bevágás, nem rezeg vékony anyag esetén (32 fog), nagy forgácsolási teljesítmény a durva fogosztás miatt (18 fog), **univerzálisan felhasználható** hosszú élettartam és gazdaságosság mellett.

Méret: 300×13×0,65 mm.

**Figyelem:**

Gépi fűrészlapokat a 171000 / 171150 sz. alatt talál.

Lap hossza: 300 mm

Fogak / coll: 32 – 24 – 18

**Műszaki leírás**

Fogak / coll	32 – 24 – 18
Lap vastagsága	0,65 mm
Lap hossza	300 mm
Lap magassága	13 mm
Termék fajtája	Fűrészlap