



12-szög gyertyakulcs fej, 1/2 col, Kulcsnyílás: 16mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 642450 16 |
| GTIN | 4018754005741 |
| Árucikk kategória | 63A |

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszög a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

Gumibetéttel a gyújtógyertya megtartásához.

Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros tűrésű kulcsnyílások. Nem csúszik át a csavar sarkain, védi a csavarfejeket és az anyákat. Feszültség és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal egzakt méretpontosság. Korongkefézett felület.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Kulcsnyílás | 5/8 coll |
| Kulcsnyílás | 16 mm |
| Profil oldali Ø | 22,4 mm |
| Profil | 12-szög dugókulcs |
| Hossz | 83 mm |
| Tartómechanizmus gyújtógyertyákhoz | Gumi tartó |
| Csatlakozó négyszög | 1/2 coll |
| Alapanyag | Króm ötvözet acél |

| | |
|----------------|---------------------------|
| Felület | Nikkelbevonatra krómozott |
| Termék fajtája | Dugókulcs fej |