



12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col, Kulcsnyílás: 22mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	642500 22
GTIN	4018754005659
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszög a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások. Nem csúszik át a csavar sarkain, védi a csavarfejeket és az anyákat. Feszültség- és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal egzakt méretpontosság. Korongkefézett felület. Kettős hatszög **AS-drive** profillal.

Szabvány:

DIN 3124-L

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkell bevonatra krómozott.

Figyelem:

FIGYELEM!

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 642529

Műszaki leírás

Hossz	83 mm
Kulcsnyílás	22 mm
Profil oldali Ø	29,7 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll

Szabvány	ASME B 107.5M
Szabvány	DIN EN 3709
Szabvány	DIN 3124
Szabvány	DIN EN 3710
Szabvány	DIN 3124
Profil	12-szög dugókulcs
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	Krómozott
AS-Drive profillal	igen
Termék fajtája	Dugókulcs fej