

Garant**Körfűrész tárcsa fához, váltakozó fogak durva, Lap Ø D: 300mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 584015 300 |
| GTIN | 4045197220714 |
| Árucikk kategória | 51S |

Leírás**Kivitel:**

Keményfém betétes, precíziós kivitelben nagyszilárdságú törzslappal, zajcsillapított. Nagyvonalúan méretezett keményfém élek gyakori utánkösörüléshez.

Felhasználás:

Kör-, lap-, inga-, fejező- és gérvágó fűrészgépekhez.

LWZ típus hossz- és keresztvágásokhoz, **minden természetes fában és falemez anyagban.**

Figyelem:

További körfűrész tárcsák a 17. termékcsoportban találhatóak.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Furat Ø | 30 mm |
| Fogak száma | 28 |
| Lap Ø D | 300 mm |
| Vágási szélesség B | 3,2 mm |
| Menesztőfuratok száma/Ø/osztókör | 2/7/42 és 2/9/46 és 2/10/60 mm |

Termék fajtája

Körfűrész lap