

Garant**Körfűrész tárcsa fához, váltakozó fogak durva, Lap Ø D: 315 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	584015 315
GTIN	4045197220721
Árucikk kategória	51S

Leírás**Kivitel:**

Keményfém betétes, precíziós kivitelben nagyszilárdságú törzslappal, zajcsillapított. Nagyvonalúan méretezett keményfém élek gyakori utánkösörüléshez.

Felhasználás:

Kör-, lap-, inga-, fejező- és gérvágó fűrészgépekhez.

LWZ típus hossz- és keresztvágásokhoz, **minden természetes fában és falemez anyagban.**

Figyelem:

További körfűrész tárcsák a 17. termékcsoportban találhatóak.

Műszaki leírás

Lap Ø D	315 mm
Fogak száma	28
Furat Ø	30 mm
Vágási szélesség B	3,2 mm
Menesztőfuratok száma/Ø/osztókör	2/7/42 és 2/9/46 és 2/10/60 mm

Termék fajtája

Körfűrész lap