

**Garant****Körfűrész tárcsa fához, váltakozó fogak finom, Lap Ø D: 250mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	584055 250
GTIN	4045197220820
Árucikk kategória	51S

## Leírás

**Kivitel:**

**Keményfémbetétes**, precíziós kivitelben nagyszilárdságú törzslappal, zajcsillapított. Nagyvonalúan méretezett keményfém élek gyakori utánkösörüléshez.

**Felhasználás:**

Kör-, lap-, inga-, fejező- és gérvágó fűrészgépekhez.

KW típus **lemezanyagokhoz, nemesfurnérozott és mindkét oldalon műanyaggal bevont anyagokhoz**, a vágásminőséggel szemben támasztott legmagasabb követelmények mellett.

**Figyelem:**

**További körfűrész tárcsák a 17. termékcsoportban találhatóak.**

## Műszaki leírás

Fogak száma	60
Furat Ø	30 mm
Lap Ø D	250 mm
Vágási szélesség B	3,2 mm

Menesztűfuratok száma/Ø/osztókör	2/7/42 és 2/9/46 és 2/10/60 mm
Termék fajtája	Körfűrész lap