

**Garant****Körfűrész tárcsa fához, váltakozó fogak közepes, Lap Ø D: 216 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	584035 216
GTIN	4045197220752
Árucikk kategória	51S

**Leírás****Kivitel:**

**Keményfémbetétes**, precíziós kivitelben nagyszilárdságú törzslappal, zajcsillapított. Nagyvonalúan méretezett keményfém élek gyakori utánkösörüléshez. Negatív homlokszöggel.

**Felhasználás:**

Kör-, lap-, inga-, fejező- és gérvágó fűrészgépekhez.

UW típus **furnérozott vagy egy oldalon műanyaggal bevont lemezanyagokhoz**, kötegelt furnérlapok hosszanti vágásához, keménypapírokhoz és kemény szövetekhez.

**Figyelem:**

**További körfűrész tárcsák a 17. termékcsoportban találhatóak.**

**Műszaki leírás**

Lap Ø D	216 mm
Fogak száma	48
Furat Ø	30 mm
Vágási szélesség B	2,8 mm

Menesztűfuratok száma/Ø/osztókör	2/7/42 mm
Termék fajtája	Körfűrész lap