

Garant**Körfűrész tárcsa fához, váltakozó fogak finom, Lap Ø D: 300mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	584055 300
GTIN	4045197220837
Árucikk kategória	51S

Leírás

Kivitel:

Keményfémbetétes, precíziós kivitelben nagyszilárdságú törzslappal, zajcsillapított. Nagyvonalúan méretezett keményfém élek gyakori utánkösörüléshez.

Felhasználás:

Kör-, lap-, inga-, fejező- és gérvágó fűrészgépekhez.

KW típus **lemezanyagokhoz, nemesfurnérozott és mindkét oldalon műanyaggal bevont anyagokhoz**, a vágásminőséggel szemben támasztott legmagasabb követelmények mellett.

Figyelem:

További körfűrész tárcsák a 17. termékcsoportban találhatóak.

Műszaki leírás

Fogak száma	72
Furat Ø	30 mm
Lap Ø D	300 mm
Vágási szélesség B	3,2 mm

Menesztűfuratok száma/Ø/osztókör	2/7/42 és 2/9/46 és 2/10/60 mm
Termék fajtája	Körfűrész lap