

**Garant****Körfűrész tárcsa fémhez, váltakozó fogak élezve univerzális, Lap Ø D: 160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	584095 160
GTIN	4045197220929
Árucikk kategória	51S

**Leírás****Kivitel:**

**Keményfémbetétes**, precíziós kivitelben nagyszilárdságú törzslappal, zajcsillapított. Nagyvonalúan méretezett keményfém élek gyakori utánkösörüléshez. **Felfogó furattal Ø 20 mm.**

**Felhasználás:**

Kör-, lap-, inga-, fejező- és gérvágó fűrészgépekhez.

**Univerzális** körfűrész tárcsa **különböző anyagok** vágásához, mint **lapos- és szögvasak**, alumínium és már színes- és könnyűfémek. Lapos fogak élezve 250 mm Ø-ig, váltakozó fogak élezve 300 mm Ø-től.

**Figyelem:**

**További körfűrész tárcsák a 17. termékcsoporthoz találhatók.**

**Műszaki leírás**

Furat Ø	20 mm
Lap Ø D	160 mm
Fogak száma	42

Vágási szélesség B	2 mm
Menesztőfuratok száma/Ø/osztókör	2/6/32 mm
Termék fajtája	Körfűrész lap