

Garant**Körfűrész tárcsa fához, váltakozó fogak közepes, Lap Ø D: 250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	584035 250
GTIN	4045197220769
Árucikk kategória	51S

Leírás**Kivitel:**

Keményfémbetétes, precíziós kivitelben nagyszilárdságú törzslappal, zajcsillapított. Nagyvonalúan méretezett keményfém élek gyakori utánkösörüléshez.

Felhasználás:

Kör-, lap-, inga-, fejező- és gérvágó fűrészgépekhez.

UW típus **furnérozott vagy egy oldalon műanyaggal bevont lemezanyagokhoz**, kötegelt furnérlapok hosszanti vágásához, keménypapírokhoz és kemény szövetekhez.

Figyelem:

További körfűrész tárcsák a 17. termékcsoportban találhatóak.

Műszaki leírás

Fogak száma	40
Lap Ø D	250 mm
Furat Ø	30 mm
Vágási szélesség B	3,2 mm

Menesztűfuratok száma/Ø/osztókör	2/7/42 és 2/9/46 és 2/10/60 mm
Termék fajtája	Körfűrész lap