

Garant**Körfűrész tárcsa fához, váltakozó fogak finom, Lap Ø D: 350mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	584055 350
GTIN	4045197220844
Árucikk kategória	51S

Leírás**Kivitel:**

Keményfémbetétes, precíziós kivitelben nagyszilárdságú törzslappal, zajcsillapított. Nagyvonalúan méretezett keményfém élek gyakori utánkösörüléshez.

Felhasználás:

Kör-, lap-, inga-, fejező- és gérvágó fűrészgépekhez.

KW típus **lemezanyagokhoz, nemesfurnérozott és mindkét oldalon műanyaggal bevont anyagokhoz**, a vágásminőséggel szemben támasztott legmagasabb követelmények mellett.

Figyelem:

További körfűrész tárcsák a 17. termékcsoportban találhatóak.

Műszaki leírás

Furat Ø	30 mm
Fogak száma	84
Lap Ø D	350 mm
Vágási szélesség B	3,5 mm

Menesztűfuratok száma/Ø/osztókör	2/7/42 és 2/9/46 és 2/10/60 mm
Termék fajtája	Körfűrész lap