

Garant**Körfűrész tárcsa fémhez, váltakozó fogak élezve univerzális, Lap Ø D: 216 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	584095 216
GTIN	4045197220943
Árucikk kategória	51S

Leírás**Kivitel:**

Keményfémbetétes, precíziós kivitelben nagyszilárdságú törzslappal, zajcsillapított. Nagyvonalúan méretezett keményfém élek gyakori utánkösörüléshez.

Felhasználás:

Kör-, lap-, inga-, fejező- és gérvágó fűrészgépekhez.

Univerzális körfűrész tárcsa **különböző anyagok** vágásához, mint **lapos- és szögvasak**, alumínium és már színes- és könnyűfémek. Lapos fogak élezve 250 mm Ø-ig, váltakozó fogak élezve 300 mm Ø-től.

Figyelem:

További körfűrész tárcsák a 17. termékcsoporthoz találhatók.

Műszaki leírás

Fogak száma	54
Furat Ø	30 mm
Lap Ø D	216 mm
Vágási szélesség B	2,2 mm

Menesztűfuratok száma/Ø/osztókör	2/7/42 mm
Termék fajtája	Körfűrész lap