

Garant**Körfűrész tárcsa fához, váltakozó fogak univerzális, Lap Ø D: 160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	584075 160
GTIN	4045197220851
Árucikk kategória	51S

Leírás**Kivitel:**

Keményfémbevetés, precíziós kivitelben nagyszilárdságú törzslappal, zajcsillapított. Nagyvonalúan méretezett keményfém élek gyakori utánkösörüléshez.

Felhasználás:

Kör-, lap-, inga-, fejező- és gérvágó fűrészgépekhez.

Univerzális körfűrész tárcsa hosszú élettartammal, kis zajú, **szögre nem kényes**. Minden **fafajtához** és problémás munkaanyaghoz az építőiparban, aluprofilokhoz is.

Figyelem:

További körfűrész tárcsák a 17. termékcsoportban találhatóak.

Műszaki leírás

Furat Ø	30 mm
Lap Ø D	160 mm
Fogak száma	24
Vágási szélesség B	2,8 mm

Termék fajtája

Körfűrész lap