

Garant**Körfűrész tárcsa fához, váltakozó fogak közepes, Lap Ø D: 315mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 584035 315 |
| GTIN | 4045197220783 |
| Árucikk kategória | 51S |

Leírás**Kivitel:**

Keményfémbetétes, precíziós kivitelben nagyszilárdságú törzslappal, zajcsillapított. Nagyvonalúan méretezett keményfém élek gyakori utánkösörüléshez.

Felhasználás:

Kör-, lap-, inga-, fejező- és gérvágó fűrészgépekhez.

UW típus **furnérozott vagy egy oldalon műanyaggal bevont lemezanyagokhoz**, kötegelt furnérlapok hosszanti vágásához, keménypapírokhoz és kemény szövetekhez.

Figyelem:

További körfűrész tárcsák a 17. termékcsoportban találhatóak.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------|--------|
| Lap Ø D | 315 mm |
| Furat Ø | 30 mm |
| Fogak száma | 48 |
| Vágási szélesség B | 3,2 mm |

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Menesztűfuratok száma/Ø/osztókör | 2/7/42 és 2/9/46 és 2/10/60 mm |
| Termék fajtája | Körfűrész lap |