

Garant**Körfűrész tárcsa fémhez, váltakozó fogak élezve univerzális, Lap Ø D: 230mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	584095 230
GTIN	4045197220950
Árucikk kategória	51S

Leírás**Kivitel:**

Keményfémbetétes, precíziós kivitelben nagyszilárdságú törzslappal, zajcsillapított. Nagyvonalúan méretezett keményfém élek gyakori utánkösörüléshez.

Felhasználás:

Kör-, lap-, inga-, fejező- és gérvágó fűrészgépekhez.

Univerzális körfűrész tárcsa **különböző anyagok** vágásához, mint **lapos- és szögvasak**, alumínium és már színes- és könnyűfémek. Lapos fogak élezve 250 mm Ø-ig, váltakozó fogak élezve 300 mm Ø-től.

Figyelem:

További körfűrész tárcsák a 17. termékcsoportban találhatóak.

Műszaki leírás

Lap Ø D	230 mm
Furat Ø	30 mm
Fogak száma	54
Vágási szélesség B	2,2 mm

Termék fajtája

Körfűrész lap