


## Rácsos dupla szárnyas ajtó, akril / lemez szélesség 2200 mm, Magasság: 2200mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	994114 2200
GTIN	4260214933815
Árucikk kategória	99T

### Leírás

#### Kivitel:

Változatos és sokoldalúan használható rendszer üzemekbe és tároláshoz, lezárások, tárolófalak és térelválasztók önálló felépítéséhez. Az építőelemes rendszer szerint az egyes elemek az egyedi igények szerint kombinálhatóak. A 40×40×3,8 mm-es lapos rácsozat 30 mm-es keretprofilba foglalva teljesíti a minőséggel és átláthatósággal kapcsolatos igényeket. Acéllemez és akrilüveg kivitelben is kapható.

#### Tartalom:

Rögzítőanyaggal (csak a 994130 sz.-nál).

#### Szín:

Választhatóan **RAL 7035 világosszürke (standard szín)**, RAL 5005 élénkkék, RAL5002 ultramarin kék, RAL5007 briliánskék, RAL5010 enciánkék, RAL5012 világoskék, RAL5018 türkizkék, RAL 7037 porszürke **porszórt bevonattal**.

### Műszaki leírás

Szélesség	2200 mm
Magasság	2200 mm

Termék fajtája

Rácsos ajtó