

Garant**Körfűrész tárcsa fához, váltakozó fogak univerzális, Lap Ø D: 230mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	584075 230
GTIN	4045197220882
Árucikk kategória	51S

Leírás**Kivitel:**

Keményfémbetétes, precíziós kivitelben nagyszilárdságú törzslappal, zajcsillapított. Nagyvonalúan méretezett keményfém élek gyakori utánkösörüléshez.

Felhasználás:

Kör-, lap-, inga-, fejező- és gérvágó fűrészgépekhez.

Univerzális körfűrész tárcsa hosszú élettartammal, kis zajú, **szögre nem kényes**. Minden **fafajtához** és problémás munkaanyaghoz az építőiparban, aluprofilokhoz is.

Figyelem:

További körfűrész tárcsák a 17. termékcsoporthoz találhatók.

Műszaki leírás

Lap Ø D	230 mm
Furat Ø	30 mm
Fogak száma	34
Vágási szélesség B	2,8 mm

Menesztűfuratok száma/Ø/osztókör	2/7/42 és 2/10/154 mm
Termék fajtája	Körfűrész lap