

**Kettős csillagkulcs, hajlított,, krómozott, Kulcsnyílás: 13X15mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 615950 13X15  |
| GTIN              | 4045197441744 |
| Árucikk kategória | 62A           |

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.  
Ovális szárral.

**Szabvány:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Műszaki leírás**

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Maximális gyűrű Ø D <sub>1</sub> max | 22 mm       |
| Kulcs hossza L                       | 239 mm      |
| Kulcsnyílás <sub>1</sub>             | 13 mm       |
| Kulcsnyílás <sub>2</sub>             | 15 mm       |
| Maximális gyűrű Ø D <sub>2</sub> max | 23 mm       |
| Kulcsnyílás méret                    | Metrikus    |
| Felület                              | krómozott   |
| Terméknév attribútum                 | krómozott   |
| Termék fajtája                       | Csavarkulcs |

