

**MARKAL****Mélyfurat jelölőtoll, Típus: 096260****Rendelési adatok**

Rendelés száma	085012 096260
GTIN	3660447110228
Árucikk kategória	08W

**Leírás****Kivitel:**

Mélyfurat jelölőtoll vékony, **extra hosszú hegygel (45 mm) a nehezen hozzáférhető helyekhez**. A hegy, a ház és a tartócsipesz fémből készült, ezért nagyon robusztus. Az **integrált betéthegező** állandó és pontos vonalvezetést tesz lehetővé. Könnyen cserélhető betét.

**Kivitel reklámszöveg:**

Mélyfurat jelölőtoll vékony, **extra hosszú hegygel (45 mm) a nehezen hozzáférhető helyekhez**. A hegy, a ház és a tartócsipesz fémből készült, ezért nagyon robusztus. Az **integrált betéthegező** állandó és pontos vonalvezetést tesz lehetővé. Könnyen cserélhető betét.

**Felhasználás:**

Mélyen lévő felületeken és rögzítőfuratokban végzett jelöléséhez. Használható acélhoz, vashoz, kőhöz, csempéhez, kerámiához, üveghez és műanyaghoz.

**Tartalom:**

Mélyfurat jelölőtoll Trades-Marker-Dry 1 darab grafit betéttel.

**Műszaki leírás**

Szín	Grafit
Termék fajtája	Grafit ceruza

**Tartozék**

Tartalék betét 6 darabos, Ø 2,8 mm Típus 096263	085013 096263
Tartalék betét 6 darabos, Ø 2,8 mm Típus 096266	085013 096266

Tartalék betét 6 darabos, Ø 2,8 mm Típus 096262	085013 096262
Tartalék betét 6 darabos, Ø 2,8 mm Típus 096265	085013 096265