

Ansell**Egyszer használatos kesztyű készlet MicroFlex® 93-260, Kesztyűméret: 7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094724 7
GTIN	076490453473
Árucikk kategória	04P

Leírás**Kivitel:**

Egyszer használatos kesztyű készlet **adagoló dobozban**. III. kategória. Púdermentes. MicroFlex® 93-260. 3 rétegű szerkezet jó vegyvédlemhez, beleértve a savakat, oldószereket és lúgokat. Strukturált ujjbegyek. Hosszú száruk és alacsony, 0,65 AQL érték (EN 374-2) a veszélyes anyagokkal szembeni megbízható védelem érdekében.

Szabvány:

EN 374

Műszaki leírás

Kesztyűméret	7
Sorozat	MicroFlex®
Védelmi kategória	III. kategória
Kesztyű típus	Egyszer használatos kesztyű
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát

Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
EN 374	A típus (JKLOPST)
Vegyszereknek ellenáll	JKLOPST
EN 388	2000X
Anyag	Neoprén, nitril
Védettségi osztály	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Hordozóanyag	Neoprén, nitril
Bevonat	Neoprén, nitril
Vastagság	0,2 mm
Hossz	285 mm
Tartalom	50
Súly	8,1 g
Festék	zöld
Felhasználási tartomány	Pontosság
AQL	0,65
Felhasználás	egyszer használatos füldugó
Termék fajtája	Egyszer használatos kesztyű