

Ansell**Vegyvédelmi kesztyű pár AlphaTec® 58-535W, Kesztyűméret: 8****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 094754 8 |
| GTIN | 10076490463035 |
| Árucikk kategória | 04P |

Leírás**Kivitel:**

III. kategóriás védőkesztyűk.

AlphaTec® 58-535W. Megbízható védelem a felhasználó nagyobb biztonsága érdekében. A szabadalmaztatott Ansell Grip Technology™ lehetővé teszi a felhasználó számára nedves vagy olajos tárgyak mozgatását a megfogásnál alacsonyabb erőfeszítéssel. A homogén védőréteg jelentősen csökkenti annak kockázatát, hogy a vegyszerek a kesztyű anyagán keresztül bőrhöz hatoljanak. Fehér nylon hordozóanyaggal beltéri munkákhoz.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------|---------------------|
| Kesztyűméret | 8 |
| Sorozat | AlphaTec® |
| Kesztyű típus | Vegyvédelmi kesztyű |
| Védelmi kategória | III. kategória |

| | |
|-------------------------|--|
| Tartalom | 6 |
| Kesztyű tulajdonságai | Élelmiszer tanúsítás |
| Kesztyű tulajdonságai | DMF mentes |
| Kesztyű tulajdonságai | Allergiás bőrbarát |
| Kesztyű tulajdonságai | latexmentes |
| Védettségi osztály | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
| EN 374 | A típus (AJKLOPT) |
| Vegyszereknek ellenáll | AJKLOPT |
| EN 388 | 3132A |
| EN 407 | X1XXXX |
| Anyag | Nitril |
| Hordozóanyag | Nitril |
| AQL | 0,65 |
| Felhasználási tartomány | Univerzális |
| Hossz | 340 mm |
| Festék | fekete / zöld |
| Felhasználás | többször használatos |
| Súly | 56,2 g |
| Vágásvédelmi kategória | A |
| Bevonat | Nitril |
| Termék fajtája | Vegyvédelmi kesztyű |