

**HOLEX****Kettős csillagkulcs, hajlított, foszfátózott, Kulcsnyílás: 30X32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	615900 30X32
GTIN	4045197385567
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.  
Ovális szárral.

**Szabvány:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, foszfátózott.

**Műszaki leírás**

Kulcs hossza L	360 mm
Kulcsnyílás <sub>1</sub>	30 mm
Maximális gyűrű Ø D <sub>1</sub> max	44 mm
Kulcsnyílás <sub>2</sub>	32 mm
Maximális gyűrű Ø D <sub>2</sub> max	48 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Felület	foszfátózott
Terméknév attribútum	foszfátózott
Termék fajtája	Csavarkulcs

