

**Kettős csillagkulcs, hajlított,, krómozott, Kulcsnyílás: 20X22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	615950 20X22
GTIN	4045197332219
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.  
Ovális szárral.

**Szabvány:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Műszaki leírás**

Maximális gyűrű Ø D <sub>2</sub> max	34 mm
Kulcsnyílás <sub>2</sub>	22 mm
Kulcs hossza L	318 mm
Kulcsnyílás <sub>1</sub>	20 mm
Maximális gyűrű Ø D <sub>1</sub> max	31 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Felület	krómozott
Terméknév attribútum	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

