

**Mitutoyo****Kengyeles mikrométer Col leolvasás, Méréstartomány: 1-2coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420600 1-2
GTIN	4946368003566
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

Mérődob csillogásmentes krómozással.

**Leppelt keményfémbetétes mérőfelületek.** Edzett, köszörült mérőorsó. Rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival. Pontos gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

**Tartalom:**

1-2 mérettől 1 etalon beállító pálca.

**Műszaki leírás**

Mérődob Ø	18 mm
Mérőfelületek kivitele	keményfém betéttel
Kalibrálás	B2
Orsó Ø	6,35 mm
Leolvasás	0,0001 coll
Méréstartomány	1 - 2 coll
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	Analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

## Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm

022040 100

DAkkS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm

022050 100

---

## Tartozék

Beállító etalon Teljes hossz 1

421150 1