

**Mitutoyo****Kengyeles mikrométer Col leolvasás, Méréstartomány: 0-1 coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	420600 0-1
GTIN	4946368003559
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

Mérődob csillogásmentes krómozással.

**Leppelt keményfémbetétes mérőfelületek.** Edzett, köszörült mérőorsó. Rögzítés rögzítőkarral. Finom racsnival. Pontos gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

**Tartalom:**

1-2 mérettől 1 etalon beállító pálca.

**Műszaki leírás**

Orsó Ø	6,35 mm
Kalibrálás	B1
Mérőfelületek kivitele	keményfém betéttel
Mérődob Ø	18 mm
Leolvasás	0,0001 coll
Méréstartomány	0 - 1 coll
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	Analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

## Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül  
Max. méréstartomány 25 mm

022000 25

DAkkS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon  
nélkül Max. méréstartomány 100 mm

022010 100