

Garant**Kettős csillagkulcs, hajlított,, Kulcsnyílás: 18X21 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	615700 18X21
GTIN	4045197160737
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Süüllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.

Jó fogású, kézre álló profilú szárral. Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető. Csillagkulcs-oldalak **AS-Drive** profillal.

Előny:

AS-Drive profil:

- **A csavarok oldalát fogja meg.**
- **Kíméletesen bánik a csavarokkal.**
- **A csavarok élettartama meghosszabbodik.**
- **Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között.**
- **Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.**

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-ötvözet acél, krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

Figyelem:

AS-Drive – a különleges profil. Rendkívül jó illesztésű profil – repülőgépiparhoz és űrkitatáshoz kifejlesztve. Minden GARANT és STAHLWILLE hajlított kettős csillagkulcs ezzel a profillal készül – felismerhető az **AS-Drive** jelölésről.

Kulcs hossza L: 300 mm

Maximális gyűrű Ø D₁ max: 28 mm

Maximális gyűrű Ø D₂ max: 32 mm

Műszaki leírás

Maximális gyűrű Ø D ₂ max	32 mm
--------------------------------------	-------

Kulcs hossza L	300 mm
Maximális gyűrű Ø D ₁ max	28 mm
Kulcsnyílás ₁	18 mm
Kulcsnyílás ₂	21 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Termék fajtája	Csavarkulcs