

HOLEX**Kettős csillagkulcs, hajlított, foszfátzott, Kulcsnyílás: 8X9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	615900 8X9
GTIN	4045197385345
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, foszfátzott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₁	8 mm
Maximális gyűrű Ø D ₁ max	14 mm
Maximális gyűrű Ø D ₂ max	15 mm
Kulcs hossza L	182 mm
Kulcsnyílás ₂	9 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Felület	foszfátzott
Terméknév attribútum	foszfátzott
Termék fajtája	Csavarkulcs

