

**Kettős csillagkulcs, hajlított,, krómozott, Kulcsnyílás: 10X11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	615950 10X11
GTIN	4045197160935
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₂	11 mm
Kulcsnyílás ₁	10 mm
Kulcs hossza L	197 mm
Maximális gyűrű Ø D ₁ max	16 mm
Maximális gyűrű Ø D ₂ max	18 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Felület	krómozott
Terméknév attribútum	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

