

Garant**Orrfűrészlap készlet, Megnevezés: 1122EF****Rendelési adatok**

Rendelés száma	588600 1122EF
GTIN	4045197158253
Árucikk kategória	51S

Leírás**Kivitel:**Orrfűrészlapok **fémhez.****Műszaki leírás**

Lapok száma	5
Fűrészlap anyaga	BiM
Felhasználás	_1122EF
Lemezvastagság (perforált lemez)	1,5 – 4 mm
Fémprofil (nyitott)	< 175 mm
Vágástípus	Vágás síkban
Vágástípus	Egyenes vágás, finom
Fogosztás	1,4 mm
Lap hossza	225 mm
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Megnevezés	1122EF
Meghajtó gép	Orrfűrész
Termék fajtája	Orrfűrész lap

