

**Kettős csillagkulcs, hajlított,, krómozott, Kulcsnyílás: 10X13mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 615950 10X13 |
| GTIN | 4045197160942 |
| Árucikk kategória | 62A |

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Kulcsnyílás ₁ | 10 mm |
| Kulcs hossza L | 216 mm |
| Kulcsnyílás ₂ | 13 mm |
| Maximális gyűrű Ø D ₂ max | 21 mm |
| Maximális gyűrű Ø D ₁ max | 16 mm |
| Kulcsnyílás méret | Metrikus |
| Felület | krómozott |
| Terméknév attribútum | krómozott |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |

