

**HOLEX****Kettős csillagkulcs, hajlított, foszfátózott, Kulcsnyílás: 16X18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	615900 16X18
GTIN	4045197385468
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.  
Ovális szárral.

**Szabvány:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, foszfátózott.

**Műszaki leírás**

Kulcsnyílás <sub>2</sub>	18 mm
Kulcsnyílás <sub>1</sub>	16 mm
Maximális gyűrű Ø D <sub>1</sub> max	25 mm
Maximális gyűrű Ø D <sub>2</sub> max	27 mm
Kulcs hossza L	263 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Felület	foszfátózott
Terméknév attribútum	foszfátózott
Termék fajtája	Csavarkulcs

