

VBW**Sarok csőfogó S alakú pofával, Cső Ø: 1 coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	810740 1
GTIN	4005887265302
Árucikk kategória	83E

Leírás**Kivitel:**

Svéd alak, keskeny, speciális kialakítású pofa, önszorító, 45° -ban hajlított. Teljes egészében kovácsolt elveszíthetetlen állítócsavarral.

VBW S pofával a cső hárompontos felfekvéséhez.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél; nemesített, inductívan edzett fej. Festett, matt fényű pofák.

Műszaki leírás

Cső Ø	1 coll
Teljes hossz	320 mm
Befogási tartomány	49 mm
Pofszög	45 fok
Gyártási eljárás	teljesen kovácsolt
Pofa nemesítés	Induktívan edzett
Fogó anyaga	Króm-vanádium acél
S pofa	igen
Svéd alak	igen
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó

