

Garant**Nyomatékkulcs „Slipper“ skála nélkül, Maximális nyomaték: 55Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657766 55
GTIN	4045197891662
Árucikk kategória	61E

Leírás**Kivitel:**

A különleges, megcsúszó kioldó mechanizmus **megbízhatóan megakadályozza a véletlen túlhúzást.**

Egykarú nyomatékkulcs **skála nélkül.** A kulcs beállítása nyomatékkulcs-ellenőrző készülékkel történik.

Integrált racsnival

Előny:

A finom kioldó szerkezet lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkát.

Funkció:

A beállított érték elérésekor a kulcs jelzést adva (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd újra azonnal üzemkés. A speciális kioldó szerkezet biztosítja, hogy a beállított nyomatékértékeket biztosan eléri, de **nem lépi túl.**

Felhasználás:

Közepes és nagyobb sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pontosság:

A beállított érték $\pm 6\%$ -a.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alaplínia a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplíniával

L_4 = a rátűző szerszám alaplíniája

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Súly	800 g
Nyomatéktartomány	15 - 55 Nm
Maximális nyomaték	55 Nm
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [L ₁]	266,5 mm
Teljes hossz L	324 mm
Kioldási elv	mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Visszajelzés	kioldó
A kioldási érték beállítása	beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
A kioldási értékállíthatósága	előbeállítva
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbfft
Kalibrálás	O6
Kalibrálás	O7
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	optikai
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

Kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 400 Nm	020090 400
DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
BeállításNyomatékkulcs skála nélkül Típushoz SET	020080 SET
DAkKS kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 1000 Nm	020190 1000

Tartozék

Elektronikus nyomatékkulcs vizsgáló készülék„ProTest“ Maximális nyomaték 60 Nm	654460 60
---	-----------