

**Garant****Nyomatékkulcs „Slipper“ skála nélkül, Maximális nyomaték: 10Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657766 10
GTIN	4045197891648
Árucikk kategória	61E

**Leírás****Kivitel:**

A különleges, megcsúszó kioldó mechanizmus **megbízhatóan megakadályozza a véletlen túlhúzást.**

Egykarú nyomatékkulcs **skála nélkül.** A kulcs beállítása nyomatékkulcs-ellenőrző készülékkel történik.

Integrált racsnival

**Előny:**

A finom kioldó szerkezet lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkát.

**Funkció:**

A beállított érték elérésekor a kulcs jelzést adva (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd újra azonnal üzemkés. A speciális kioldó szerkezet biztosítja, hogy a beállított nyomatékértékeket biztosan eléri, de **nem lépi túl.**

**Felhasználás:**

Közepes és nagyobb sorozatokhoz.

**Szabvány:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Pontosság:**

A beállított érték  $\pm 6\%$ -a.

**Alkalmazás:****Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$L_2$  = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alapmérete

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

## Műszaki leírás

Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Maximális nyomaték	10 Nm
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Súly	190 g
Nyomatéktartomány	2 - 10 Nm
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Kioldási elv	mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbf·in
A kioldási értékállíthatósága	előbeállítva
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [L <sub>1</sub> ]	134 mm
Teljes hossz L	185 mm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
A kioldási érték beállítása	beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Visszajelzés	kioldó
Kalibrálás	O6
Kalibrálás	O7
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	optikai
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

## Szolgáltatások

Kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 400 Nm	020090 400
BeállításNyomatékkulcs skála nélkül Típushoz SET	020080 SET
DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
DAkKS kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 1000 Nm	020190 1000

## Tartozék

Nyomatékellenőrző készülék nyomatékkulcshoz„SmartCheck“ Maximális nyomaték 10 Nm	654650 10
Elektronikus nyomatékkulcs vizsgáló készülék„ProTest“ Maximális nyomaték 60 Nm	654460 60