

**Kettős csillagkulcs, hajlított,, krómozott, Kulcsnyílás: 12X13mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	615950 12X13
GTIN	4045197160959
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₁	12 mm
Kulcs hossza L	216 mm
Kulcsnyílás ₂	13 mm
Maximális gyűrű Ø D ₁ max	20 mm
Maximális gyűrű Ø D ₂ max	21 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Felület	krómozott
Terméknév attribútum	krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

