

GECHTER**Kézi könyökemelő prés, Típus: 12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	086760 12
GTIN	2050001742469
Árucikk kategória	08V

Leírás**Kivitel:**

Stabil, üreges öntvény test nagy talpfelülettel. Talp 4 furattal munkapadon stb. való rögzítéshez. A prészszer szám befogó játégmentesen mozog egy prizma vezetőben és állítható a magassága. A lökethossz (nyomórúd-löket) csavar segítségével a kívánt magasságra állítható. A felfekvő asztalon 10 mm-es T-horony található a munkadarab rögzítéséhez. áttolható emelőcsapszeggel különböző présteljesítmények kifejtéséhez különböző löket mellett (ld. a táblázatot).

Felhasználás:

Kiütő, szegecselő, tömörítő és stancoló munkákhoz, valamint hajlításhoz, nyomatáshoz és besajtoláshoz.

Szín:

Világosszürke RAL 7035.

Figyelem:

Levegős rásegítésű karos prések az online shopban a 086761 sz. alatt található.

Műszaki leírás

Magasság kar nélkül	500 mm
---------------------	--------

Lökethossz nagy	0 - 45 mm
Asztal mélysége	170 mm
Lökethossz kicsi	0 - 23 mm
Beépítési magasság	75 - 240 mm
Nyomóerő hosszú löketnél	16 kN
T-hornyok DIN 650 szerint	1 db 10 méret
Súly	32 kg
Alapterület mélység	310 mm
Kinyúlás	120 mm
Típus	12
Alapterület szélesség	180 mm
Asztal szélessége	200 mm
Felfogó menet a nyomórúdban	10 H 7 mm
Nyomóerő rövid löketnél	20 kN
Termék fajtája	Karos prés