



XT digitális furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 20-50mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428652 20-50
GTIN	5051102209711
Árucikk kategória	46B

Leírás

Kivitel:

3 pontos furatmikrométerek zsákfurat méréshez 12,5–16 mérettől. Fix keményfém mérőpofák, a 12,5-es mérettől keményfém betétekkel. Leolvasás nagy, kontrasztos digitális kijelzőn. Edzett és köszörült mérőorsó. Biztonságos, hibamentes mérés nóniusz nélkül. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez.

Funkció:

- **mm / col átkapcsolás.**
- **4 Preset-érték beállítása.**
- **Be / ki / értékrögzítő nyomógomb.**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Digitális furatmikrométer 428602 sz. és ellenőrző gyűrűk UKAS vizsgálati jegyzőkönyvvel.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz.,
USB hardverkulcs 498952 sz.,
beállító gyűrű 484030 sz.,
hosszabbító 428510 sz.

Alkatrész:

428605 sz. tartalék mérőfejek, 428745 sz. mérőpofa, 428746 sz. visszahúzó rugó.

Műszaki leírás

Beállító gyűrűk száma	2
Méréstartomány	20 - 50 mm
Mérőfejek száma	3
Beállító gyűrű Ø	20 / 35 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Sorozat	HCT
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Méréstechnika	Digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 20-50 mm

020550 20-50

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 22 mm	484030 22
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 40 mm	484030 40
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
XT digitális furatmikrométer Méréstartomány 35-50 mm	428602 35-50
XT digitális furatmikrométer Méréstartomány 20-25 mm	428602 20-25
Csatlakozó kábel Típus R2	498948 R2
XT digitális furatmikrométer Méréstartomány 25-35 mm	428602 25-35
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 27 mm	484030 27
Bluetooth rádiós vevőkészülék Bowers-hez Típus	498952
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 4/150	428510 4/150
Csatlakozó kábel Típus USB2	498948 USB2
Tartalék XT mérőfej Méréstartomány 35-50 mm	428605 35-50
Mérőpofa készlet3 darabos Méréstartomány 20-25 mm	428745 20-25
Visszahúzó rugó készlet3 darabos Méréstartomány 20-25 mm	428746 20-25
Mérőpofa készlet3 darabos Méréstartomány 25-35 mm	428745 25-35
Visszahúzó rugó készlet3 darabos Méréstartomány 25-35 mm	428746 25-35
Mérőpofa készlet3 darabos Méréstartomány 35-50 mm	428745 35-50
Visszahúzó rugó készlet3 darabos Méréstartomány 35-50 mm	428746 35-50