



XT digitális furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 50-100mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428652 50-100
GTIN	5051102209742
Árucikk kategória	46B

Leírás

Kivitel:

3 pontos furatmikrométerek zsákfurat méréshez 12,5–16 mérettől. Fix keményfém mérőpofák, a 12,5-es mérettől keményfém betétekkel. Leolvasás nagy, kontrasztos digitális kijelzőn. Edzett és köszörült mérőorsó. Biztonságos, hibamentes mérés nóniusz nélkül. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez.

Funkció:

- **mm / col átkapcsolás.**
- **4 Preset-érték beállítása.**
- **Be / ki / értékrögzítő nyomógomb.**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Digitális furatmikrométer 428602 sz. és ellenőrző gyűrűk UKAS vizsgálati jegyzőkönyvvel.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz.,
USB hardverkulcs 498952 sz.,
beállító gyűrű 484030 sz.,
hosszabbító 428510 sz.

Alkatrész:

428605 sz. tartalék mérőfejek, 428745 sz. mérőpofa, 428746 sz. visszahúzó rugó.

Műszaki leírás

Mérőfejek száma	3
Beállító gyűrű Ø	65 / 80 mm
Beállító gyűrűk száma	2
Méréstartomány	50 - 100 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Sorozat	HCT
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Méréstechnika	Digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

Tartozék

Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 5/150	428510 5/150
--	--------------

XT digitális furatmikrométer Méréstartomány 65-80 mm	428602 65-80
XT digitális furatmikrométer Méréstartomány 50-65 mm	428602 50-65
Csatlakozó kábel Típus R2	498948 R2
XT digitális furatmikrométer Méréstartomány 80-100 mm	428602 80-100
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 60 mm	484030 60
Tartalék XT mérőfej Méréstartomány 65-80 mm	428605 65-80
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 90 mm	484030 90
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 75 mm	484030 75
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Bluetooth rádiós vevőkészülék Bowers-hez Típus	498952
Tartalék XT mérőfej Méréstartomány 80-100 mm	428605 80-100
Csatlakozó kábel Típus USB2	498948 USB2
Tartalék XT mérőfej Méréstartomány 50-65 mm	428605 50-65
Mérőpofa készlet3 darabos Méréstartomány 50-65 mm	428745 50-65
Visszahúzó rugó készlet3 darabos Méréstartomány 50-65 mm	428746 50-65
Mérőpofa készlet3 darabos Méréstartomány 65-80 mm	428745 65-80
Visszahúzó rugó készlet3 darabos Méréstartomány 65-80 mm	428746 65-80
Mérőpofa készlet3 darabos Méréstartomány 80-100 mm	428745 80-100
Visszahúzó rugó készlet3 darabos Méréstartomány 80-100 mm	428746 80-100