



## XT digitális furatmikrométer Holematic Bluetooth kapcsolattal, Méréstartomány: 80-100mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	428702 80-100
GTIN	5051102208394
Árucikk kategória	46B

### Leírás

#### Kivitel:

Holematic **3 pontos XT furatmikrométer** zsákfurat méréshez 12,5 - 16 mérettől. Fix keményfém mérőpofák, a 12,5–16 mérettől keményfém betétekkel. Leolvasás nagy, kontrasztos digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés nóniusz nélkül. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez.

#### Előny:

Nagyon gyors és nagy ismétlési pontosságú mérés a pisztolymarkolatnak és az állandó mérőerőnek köszönhetően.

#### Funkció:

- **mm / col átkapcsolás.**
- **2 Preset-érték beállítása.**
- **Be / ki / értékrögzítő nyomógomb.**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

Mérőpisztoly, mérőfejek UKAS kalibrálási bizonyítvánnyal, inkluzív 1 elem  
081560 sz. CR2032 méret.

#### Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz., USB hardverkulcs 498952 sz., beállító gyűrű 484030 sz., hosszabbító 428510 sz.

#### Alkatrész:

428605 sz. tartalék mérőfejek, 428745 sz. mérőpofa, 428746 sz. visszahúzó rugó.

## Műszaki leírás

Méréstartomány	80 - 100 mm
Mérésmélység hosszabbítóval	235 mm
Hibahatár	0,005 mm
Leolvasás	0,001 mm
Standard mérésmélység	85 mm
Méret a	0,5 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560 CR2032
Sorozat	HCT
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Méréstechnika	Digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	B6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrokátor

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max.  
méréstartomány 200 mm

022510 200

Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer Max. méréstartomány 100 mm

022500 100

## Tartozék

Csatlakozó kábel Típus USB2

498948 USB2

Csatlakozó kábel Típus R2

498948 R2

Bluetooth rádiós vevőkészülék Bowers-hez Típus

498952

Beállító gyűrű DIN 2250 C Névleges Ø 90 mm

484030 90

Tartalék XT mérőfej Méréstartomány 80-100 mm

428605 80-100

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032

081560 CR2032

Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 5/150

428510 5/150

Mérőpofa készlet 3 darabos Méréstartomány 80-100 mm

428745 80-100

Visszahúzó rugó készlet 3 darabos Méréstartomány 80-100 mm

428746 80-100