



XT digitális furatmikrométer készlet Holematic Bluetooth kapcsolattal, Méréstartomány: 10-20mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	428752 10-20
GTIN	5051102207540
Árucikk kategória	46B

Leírás

Kivitel:

Holematic **3 pontos XT furatmikrométer** zsákfurat méréshez 12,5 - 16 mérettől. Fix keményfém mérőpofák, a 12,5–16 mérettől keményfém betétekkel. Leolvasás nagy, kontrasztos digitális kijelzőn. Biztonságos, hibamentes mérés nóniusz nélkül. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez.

Előny:

Nagyon gyors és nagy ismétlési pontosságú mérés a pisztolymarkolatnak és az állandó mérőerőnek köszönhetően.

Funkció:

- **mm / col átkapcsolás.**
- **2 Preset-érték beállítása.**
- **Be / ki / értékrögzítő nyomógomb.**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

428702 sz. digitális furatmikrométer, UKAS kalibrálási bizonyítvánnyal rendelkező ellenőrző gyűrűkkel.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz., USB hardverkulcs 498952 sz., beállító gyűrű 484030 sz., hosszabbító 428510 sz.

Alkatrész:

428605 sz. tartalék mérőfejek, 428745 sz. mérőpofa, 428746 sz. visszahúzó rugó.

Műszaki leírás

Leolvasás	0,001 mm
Mérőfejek száma	3
Méréstartomány	10 - 20 mm
Beállító gyűrű Ø	12,5 / 20 mm
Hibahatár	0,004 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Sorozat	HCT
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Méréstechnika	Digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	S6
Termék fajtája	3 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrométer készlet Méréstartomány 10-20 mm

020550 10-20

Tartozék

Tartalék XT mérőfej Méréstartomány 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Csatlakozó kábel Típus USB2	498948 USB2
Bluetooth rádiós vevőkészülék Bowers-hez Típus	498952
XT digitális furatmikrométer HolematicBluetooth kapcsolattal Méréstartomány 10-12,5 mm	428702 10-12,5
Csatlakozó kábel Típus R2	498948 R2
Tartalék XT mérőfej Méréstartomány 16-20 mm	428605 16-20
XT digitális furatmikrométer HolematicBluetooth kapcsolattal Méréstartomány 16-20 mm	428702 16-20
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 20 mm	484030 20
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 3/100	428510 3/100
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Tartalék XT mérőfej Méréstartomány 12,5-16 mm	428605 12,5-16
XT digitális furatmikrométer HolematicBluetooth kapcsolattal Méréstartomány 12,5-16 mm	428702 12,5-16
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 14 mm	484030 14
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 11 mm	484030 11
Hosszabbító furatmikrométerekhez Típus 2/76	428510 2/76
Mérőpofa készlet3 darabos Méréstartomány 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Visszahúzó rugó készlet3 darabos Méréstartomány 10-12,5 mm	428746 10-12,5
Mérőpofa készlet3 darabos Méréstartomány 12,5-16 mm	428745 12,5-16
Visszahúzó rugó készlet3 darabos Méréstartomány 12,5-16 mm	428746 12,5-16
Mérőpofa készlet3 darabos Méréstartomány 16-20 mm	428745 16-20
Visszahúzó rugó készlet3 darabos Méréstartomány 16-20 mm	428746 16-20